

Garant**Digitálna súprava na jemné vyvrtávanie s vyvrtávacou hlavou Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojenie: BT40**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	237567 BT40
GTIN	4045197816733
Trieda položky	29W

Popis

Prevedenie:

S **digitálnou vretenovou hlavou** č. 237568, **digitálnym displejom** č. 237601, vyvrtávacími tyčami a príslušenstvom v kufríku.

Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nónia 0,002 mm v Ø.

S dodatočnou možnosťou presného odčítania s presnosťou 0,001 mm v Ø.

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou vďaka priamemu meraciemu systému.

Pre Ø 9,75 - 88,1 mm

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602....**

Rozsah balenia:

1 vyvrtávacia hlava: č. 237568 BT40

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vrtacia tyč(max. dĺžka vyvrtávania): Č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnicka: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

1 digitálna zobrazovacia jednotka: č. 237601

Náhradný diel:

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

Odporúčanie:

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

Technický opis

Napojenie	BT40
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrťavací nástroj

Príslušenstvo

Vyvrťavacia tyč	237632
Nastaviteľná vyvrťavacia tyč	237640
Vyvrťavacia tyč	237630
Vyvrťavacia tyč	237636
Vyvrťavacia tyč	237634
Nastaviteľná vyvrťavacia tyč	237642
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrťavacia hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojenie BT40	237568 BT40
Zobrazovacia jednotka digitálna	237601
Súprava bez upínača Ø 9,75 – 88,1 mm	237599