

Garant**Digitálna jemná nastavovacia hlava HW, Napojenie: HW50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237602 HW50
GTIN	4045197816634
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Presnosť prísuvu 0,001 mm v Ø prostredníctvom zobrazovacej jednotky č. 237601.

Použitie:

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695 – 237698.

S uchytением č. 237651 – 237656.

Upozornenie:

Držiak výmenných doštičiek 237604 5 na rozšírenie na rozsah Ø 104,9 – 134,1 mm.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	90 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC..09T3..
Napojenie	HW50
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	237606 vel. 2
Ø rozsahu vretena	66,9 - 87,1 mm
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Vyrtávací nástroj