

Garant**Digitálna jemná nastavovacia hlava HW, Napojenie: HW63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 237602 HW63 |
| GTIN | 4045197816641 |
| Trieda položky | 29W |

Popis**Prevedenie:**

Presnosť prísuvu 0,001 mm v Ø prostredníctvom zobrazovacej jednotky č. 237601.

Použitie:

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695 – 237698.

S uchytением č. 237651 – 237656.

Upozornenie:

Držiak výmenných doštičiek 237604 5 na rozšírenie na rozsah Ø 104,9 – 134,1 mm.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| vhodná otočná rezná platnička | CC..09T3.. |
| Napojenie | HW63 |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 110 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 237606 vel. 2 |
| Ø rozsahu vretena | 86,9 - 116,1 mm |
| Vnútorne chladenie | áno |

Druh produktu

Vyrtávací nástroj