

Garant**Digitálna jemná nastavovacia hlava HW, Napojenie: HW80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237602 HW80
GTIN	4045197816658
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Presnosť prísuvu 0,001 mm v Ø prostredníctvom zobrazovacej jednotky č. 237601.

Použitie:

Prednostne s vymeniteľnou doštičkou č. 237695 – 237698.

S uchytением č. 237651 – 237656.

Upozornenie:

Držiak výmenných doštičiek 237604 5 na rozšírenie na rozsah Ø 104,9 – 134,1 mm.

Technický opis

Napojenie	HW80
Úžitková dĺžka L ₁	140 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC..09T3..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	237606 vel. 2
Ø rozsahu vretena	115,9 - 153,1 mm
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Vyrtávací nástroj