

## HEDI

### Navíjačka káblov pre F, B, PL, CZ, Typ: 10N



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081195 10N
GTIN	4003644016976
Trieda položky	08B

#### Popis

**Prevedenie:**

Káblový bubon s **riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie**. Vysoko odolné, uzavreté **plastové teleso**. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou. Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 150°**.

**Funkcia:**

IP 24 Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing < 12$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

**Použitie:**

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

**Upozornenie:**

Hadicové navíjaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

#### Technický opis

Dĺžka	325 mm
Trieda kábla	H07RN-F
Menovitý výkon rozvinutý	2000 (16 A) W
Materiál krytu	Plast

Výška	275 mm
Materiál kábla	Neoprénová guma
Typ	10N
Šírka	185 mm
Zloženie kábla	3G1,5
Dĺžka kábla	10 m
Menovité napätie	250 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 24
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	E
Druh produktu	Navíjačka káblov