

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	CKJNR/L 2525M16
Čeľusť	259038 17
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Podložka	259031 6
Súprava pružín	259044 3
Pružina	259046 3
vhodná otočná rezná platnička	KNUX 1604.. R/L
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka pre čeľusť	259021 3
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 17	259038 17
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Súprava pružín10-dielne Typ 3	259044 3
Skrutka na úpinku Typ 3	259021 3
Pružina Typ 3	259046 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Podložka Typ 6	259031 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600