

**DNMG 150612, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250798 CA6525
GTIN	4960664471751
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	MS
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,7 - 4 mm
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie