


**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 67mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 67
GTIN	4047109095304
Trieda položky	24L

**Popis****Prevedenie:**

- Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.
- Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.
- Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.
- Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomermi zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priechodných otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.

**Použitie:**

- Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.
- So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.
- S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.

**Vhodné pre:**

Základné teleso č. 236652 – 236654.

**Rozsah balenia:**

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

**Technický opis**

Veľkosť centrovacieho hrotu	65
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Skrutka pre základné teleso	239655 20IP3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Základné teleso Veľkosť	65
Počet rezných hrán Z	1
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	67
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP2	239655 8IP2
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 65	236656 65
Základné teleso KOMET® Ø DC 65	236653 65
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP3	239655 20IP3
Základné teleso KOMET® Ø DC 65	236652 65
Základné teleso KOMET® Ø DC 65	236654 65
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 65	236655 65