


**Vrták KOMET KUB Centron®, Ø DC: 68mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236650 68
GTIN	4047109095311
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

- Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.
- Centrovanie pomocou strediaceho hrotu a vodiacich vložiek.
- Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.
- Ø vodiacich vložiek je prispôsobený otočnej reznej platničke s polomermi zaoblenia rohov 0,4 mm. Pri priečnych otvoroch je možné prispôbiť Ø vodiacich vložiek pomocou podkladacích fólií.

Použitie:

- Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.
- So strediacim hrotom č. 236655 – 236657.
- S otočnou reznou platničkou č. 236740 – 237080.

Vhodné pre:

Základné teleso č. 236652 – 236654.

Rozsah balenia:

Vrtacia korunka vrátane vodiacich vložiek (náhradné vodiace vložky č. 236658).

Od Ø 65 mm s vložkami na vymeniteľné rezné doštičky (vložka má vonkajší Ø nastaviteľný o +1 mm).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
Skrutka pre základné teleso	239655 20IP3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Základné teleso Veľkosť	65
Veľkosť centrovacieho hrotu	65
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	68
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP3	239655 20IP3
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Základné teleso KOMET® Ø DC 65	236652 65
Základné teleso KOMET® Ø DC 65	236653 65
Základné teleso KOMET® Ø DC 65	236654 65
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP2	239655 8IP2
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 65	236655 65
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
HSS strediaci hrot KOMET KUB Centron® Typ 65	236656 65