

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 34mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 34
GTIN	4047109227071
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

Vrtací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamost a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9×D.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vrtacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Veľkosť centrovacieho hrotu	50
Počet rezných hrán Z	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 110508
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Skrutka pre základné teleso	239653 15IP
Základné teleso Veľkosť	33

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	34
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediacie vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediacie vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239653 15IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP	239652 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8