

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 25
GTIN	4047109226982
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

Vítací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamosť a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9×D.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vítacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Veľkosť centrovacieho hrotu	20
Skrutka pre základné teleso	239653 8IP8
Počet rezných hrán Z	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308
Základné teleso Veľkosť	20

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	25
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP8	239653 8IP8
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,3	211750 1,3
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1