

## Predlžovací kábel pre F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 25N



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081183 25N
GTIN	4007123251513
Trieda položky	08B

### Popis

#### Prevedenie:

**Schválené na použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch (IP44).**

So zásuvkami pre **krajiny F, B, PL, CZ**. Odolný proti oleju, benzínu, UV žiareniu.

**Kábel z neoprénovej gummy** so zástrčkou aj spojkou z gummy odolnej proti striekajúcej vode.

#### Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

### Technický opis

Dĺžka kábla	25 m
Materiál kábla	neoprén
vhodné pre krajiny	F; B; PL; CZ
Zloženie kábla	3G1,5
Trieda kábla	H07RN-F
Typ	25N

odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	E
Atribút Názov produktu	250 V
Sieťové napätie	250 V
Druh produktu	Predlžovací kábel

---

## Príslušenstvo

System pro zavesenie káblov CableFix Typ XL	081191 XL
System pro zavesenie káblov CableFix Typ S	081191 S
System pro zavesenie káblov CableFix Typ L	081191 L