

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251917 32/08
GTIN	4045197674784
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť doštičiek	8 mm
Skrutka klinku	259018 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Klinok	259015 2
Podložka	259031 40
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	23 mm
Držiak ISO-kód	PWLNR/L 3232 P08
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Klinok Typ 2	259015 2
Podložka Typ 40	259031 40
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500