

**Základné teleso KOMET®, 4×D, Ø DC: 65mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236653 65
GTIN	4047109095939
Trieda položky	24K

**Popis****Prevedenie:**

- Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.
- Stopka v ABS vyhotovení.
- Procesne spoľahlivé do 4×D.

**Použitie:**

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{celk}$	375 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	295 mm
vhodné pre vrtaciu korunku	65 - 71 mm
Základné teleso Ø $d_1$	63,5 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	80 mm
Menovitý-Ø $D$	65
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

