

**Vrták KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236651 27
GTIN	4047109227002
Trieda položky	24L

Popis**Prevedenie:**

Vítací hrot vedie prístroj presne v osi vrtania, a tak zaručuje priamosť a najvyššiu spoľahlivosť procesu, stabilitu vrtov do hĺbky 9×D.

Možnosť navrtávania na rovných, priamych plochách bez vodiaceho otvoru.

Vítacia korunka bez vodiacich vložiek a ich nastavenia.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

So strediacim hrotom č. 236659.

S otočnými reznými platničkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Skrutka pre základné teleso	239653 8IP9
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308
Počet rezných hrán Z	2
Základné teleso Veľkosť	26
Veľkosť centrovacieho hrotu	40

Séria	KUB Centron®
Menovitý-Ø D	27
Použite vrtáka	Vrtanie slepých otvorov
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	podmienečne strediace vrtanie
Použite vrtáka	podmienené strediace vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,3	211750 1,3
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP9	239653 8IP9