

**Základné teleso KOMET®, 8×D, Ø DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236654 20
GTIN	4047109076211
Trieda položky	24K

**Popis****Prevedenie:**

- Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.
- Stopka v ABS vyhotovení.
- Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.

**Použitie:**

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	235 mm
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	200 mm
Základné teleso Ø $d_1$	19 mm
vhodné pre vrtáciu korunku	20 - 25 mm
Menovitý-Ø D	20
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	8×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

