

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251008 32/16
GTIN	4045197654632
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 3
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259031 4
Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Čeľusť	259038 16
Skrutka pre čeľusť	259021 3
vhodná otočná rezná platnička	KNUX 1604.. R/L
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Držiak ISO-kód	CKJNR/L 3232P16
Pružina	259046 3
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín 10-dielne Typ 3	259044 3
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Upínacia príložka Typ 16	259038 16
Podložka Typ 4	259031 4
Skrutka na úpinku Typ 3	259021 3
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Pružina Typ 3	259046 3
Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600