

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Kolík	259049 2
Podložka	259031 41
Držiak ISO-kód	MWLNR/L 3232P08
Upínacia príložka	259038 12
Veľkosť doštičiek	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Súprava skrutiek	259023 2
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Podložka Typ 41	259031 41
Kolík Typ 2	259049 2
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500