

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	30 mm
Držiak ISO-kód	CKJNR/L 2020K16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka pre čelusť	259021 3
Pružina	259046 3
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	KNUX 1604.. R/L
Súprava pružín	259044 3
Podložka	259031 6
Čelusť	259038 17
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Upínacia príložka Typ 17	259038 17
Skrutka na úpinku Typ 3	259021 3
Podložka Typ 6	259031 6
Súprava pružín10-dielne Typ 3	259044 3
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Pružina Typ 3	259046 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600