

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/08mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Trieda položky	21T

## Technický opis

Kolík	259049 5
Držiak ISO-kód	A32S MWLNR/L08
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	40 mm
Odsadenie stredu $L_3$	22 mm
Upínacia príložka	259038 12
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť doštičiek	8 mm
Podložka	259031 41
Súprava skrutiek	259023 3
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania $L_2$	31 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Kolík Typ 5	259049 5
Podložka Typ 41	259031 41
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 3	259023 3
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500