

**Základné teleso KOMET®, 8×D, Ø DC: 33mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236654 33 |
| GTIN | 4047109076273 |
| Trieda položky | 24K |

Popis**Prevedenie:**

- Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.
- Stopka v ABS vyhotovení.
- Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|----------------------------------|
| Úžitková dĺžka L_1 | 290 mm |
| vhodné pre vrtáciu korunku | 33 - 39,2 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 330 mm |
| Základné teleso Ø d_1 | 32 mm |
| ABS® Ø stopky D_s | 50 mm |
| Menovitý-Ø D | 33 |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 8×D |
| Stopka | ABS |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

