

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	PWLNRL 2020K06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Skrutka klínku	259018 6
Klínok	259015 9
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Podložka	259031 25
Súprava pružín	259044 5
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 25	259031 25
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Klinok Typ 9	259015 9
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500