

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251913 25/08
GTIN	4045197651280
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	25 mm
Upínacia príložka	259038 12
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Dĺžka hlavy L ₁	31 mm
Držiak ISO-kód	MWLNLR/L 2525M08
Kolík	259049 2
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Súprava skrutiek	259023 2
Veľkosť doštičiek	8 mm
Podložka	259031 41
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Podložka Typ 41	259031 41
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Kolík Typ 2	259049 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500