

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek	259023 2
Veľkosť doštičiek	8 mm
Podložka	259031 41
Veľkosť stopky	32 mm
Upínacia príložka	259038 12
Kolík	259049 2
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Držiak ISO-kód	MWLNR/L 3232P08
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 2	259023 2
Kolík Typ 2	259049 2
Podložka Typ 41	259031 41
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500