

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/06mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Trieda položky	21T

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	25 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13 mm
Klinok	259015 14
Skrutka klinku	259018 10
Držiak ISO-kód	A20Q PWLNR/L06
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	19 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorňé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Skrutka klinku Typ 10	259018 10
Klinok Typ 14	259015 14
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500