

HEDI

Navíjačka káblov pre F, B, PL, CZ, Typ: 15N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081195 15N
GTIN	4003644017003
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblový bubon s **riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie**. Vysoko odolné, uzavreté **plastové teleso**. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou. Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 150°**.

Funkcia:

IP 24 Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing < 12$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Upozornenie:

Hadicové navíjaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

Technický opis

Materiál kábla	Neoprénová guma
Šírka	185 mm
Zloženie kábla	3G1,5
Dĺžka	325 mm

Menovitý výkon rozvinutý	2000 (16 A) W
Dĺžka kábla	15 m
Typ	15N
Výška	275 mm
Trieda kábla	H07RN-F
Materiál krytu	Plast
Menovité napätie	250 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 24
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Typ zástrčky Vstup	E
Druh produktu	Navíjačka káblov