

 KOMET**Základné teleso KOMET®, 6×D, Ø DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236652 20
GTIN	4047109076204
Trieda položky	24K

Popis**Prevedenie:**

- Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.
- Stopka v ABS vyhotovení.
- Procesne spoľahlivé do 6×D.

Použitie:

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	185 mm
vhodné pre vrtáciu korunku	20 - 25 mm
Základné teleso Ø d_1	19 mm
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Úžitková dĺžka L_1	150 mm
Menovitý-Ø D	20
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	6×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

