

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	PWLNR/L 1616H08
Súprava pružín	259044 2
Klinok	259015 2
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Skrutka klinku	259018 2
Veľkosť stopky	16 mm
Podložka	259031 40
Veľkosť doštičiek	8 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Podložka Typ 40	259031 40
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Klinok Typ 9	259015 9
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Skrutka klinku Typ 8	259018 8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500