

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Veľkosť stopky	16 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Držiak ISO-kód	PWLNRL 1616H06
Dĺžka hlavy L ₁	16 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Súprava pružín	259044 5
Klinok	259015 9
Skrutka klinku	259018 6
Veľkosť doštičiek	6 mm
Podložka	259031 25
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 25	259031 25
Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 3	259047 3
Klinok Typ 9	259015 9
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Súprava pružín 10-dielne Typ 5	259044 5
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500