

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/08mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Podložka	259031 40
Veľkosť doštičiek	8 mm
Skrutka klinku	259018 8
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Držiak ISO-kód	A25R PWLNR/L08
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Súprava pružín	259044 2
Klinok	259015 2
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L_2	24 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Podložka Typ 40	259031 40
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Skrutka klinku Typ 8	259018 8
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500