

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
Súprava skrutiek	259023 3
Upínacia príložka	259038 12
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Kolík	259049 5
Podložka	259031 41
Držiak ISO-kód	A32S MWLNR/L08
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L_2	31 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Podložka Typ 41	259031 41
Upínacia príložka Typ 12	259038 12
Súprava skrutiek 10-dielne Typ 3	259023 3
Kolík Typ 5	259049 5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500