

 KOMET**Základné teleso KOMET®, 8×D, Ø DC: 55mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236654 55
GTIN	4047109095991
Trieda položky	24K

**Popis****Prevedenie:**

- Tuhý prechod medzi základným telesom a vrtacou korunkou.
- Stopka v ABS vyhotovení.
- Procesne spoľahlivé do 8 (9)×D.

**Použitie:**

Na rotačné a stacionárne, vertikálne aj horizontálne použitie na všetky materiály.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti a náhradné diely na vyžiadanie.

**Technický opis**

Základné teleso Ø d <sub>1</sub>	53,5 mm
vhodné pre vrtáciu korunku	55 - 64 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	495 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	560 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	80 mm
Menovitý-Ø D	55
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	8×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

