

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka klinku	259018 2
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Klinok	259015 2
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Podložka	259031 40
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť doštičiek	8 mm
Držiak ISO-kód	PWLNRL 2020K08
Veľkosť stopky	20 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Podložka Typ 40	259031 40
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Klinok Typ 2	259015 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500