

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	PWLNLR/L 2020K06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Klinok	259015 9
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Skrutka klinku	259018 6
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	16 mm
Súprava pružín	259044 5
Podložka	259031 25
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Klinok Typ 9	259015 9
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Podložka Typ 25	259031 25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500