

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/08mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Trieda položky	21T

## Technický opis

Podložka	259031 40
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	40 mm
Klinok	259015 2
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť doštičiek	8 mm
Súprava pružín	259044 2
Odsadenie stredu $L_3$	22 mm
Skrutka klinku	259018 2
Držiak ISO-kód	A32S PWLNR/L08
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania $L_2$	31 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Podložka Typ 40	259031 40
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500