

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251917 25/08
GTIN	4045197651402
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Skrutka klinku	259018 2
Podložka	259031 40
Veľkosť stopky	25 mm
Klinok	259015 2
Držiak ISO-kód	PWLNR/L 2525M08
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Súprava pružín	259044 2
Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Veľkosť doštičiek	8 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 40	259031 40
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Klinok Typ 2	259015 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500