

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	15 mm
Podložka	259031 37
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Veľkosť stopky	25 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Súprava pružín	259044 6
Skrutka klinku	259018 11
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Klinok	259015 12
Držiak ISO-kód	PSKNR/L 2525M15
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Podložka Typ 37	259031 37
Klinok Typ 12	259015 12
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500