

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260306 25/11 |
| GTIN | 4045197652546 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|---------------------------------|
| Skrutka pre podložku | 269013 2 |
| Podložka | 269005 3 |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 21 mm |
| Veľkosť stopky | 25 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. |
| Funkčná šírka L ₄ | 32 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 2 |
| Držiak ISO-kód | SDHCR/L 2525M11 |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 107,5 Stupeň |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Podložka Typ 3 | 269005 3 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22 | 269028 22 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Skrutka pre podložku Typ 2 | 269013 2 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2 | 269028 2 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |