

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251112 25/15
GTIN	4045197656773
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	PSSNR/L 2525M15
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Súprava pružín	259044 6
Veľkosť stopky	25 mm
Podložka	259031 37
Veľkosť doštičiek	15 mm
Klinok	259015 12
Skrutka klinku	259018 11
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 4	259047 4
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Klinok Typ 12	259015 12
Súprava pružín 10-dielne Typ 6	259044 6
Podložka Typ 37	259031 37
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500