

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/06mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Trieda položky	21T

## Technický opis

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13 mm
Klinok	259015 14
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	25 mm
Skrutka klinku	259018 10
Veľkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0604..
Držiak ISO-kód	A20Q PWLNR/L06
Celková dĺžka L	180 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	19 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Klinok Typ 14	259015 14
Skrutka klinku Typ 10	259018 10
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500