

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Súprava pružín	259044 6
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Držiak ISO-kód	PSKNR/L 3232P15
Veľkosť doštičiek	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Podložka	259031 37
Skrutka klinku	259018 11
Klinok	259015 12
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 4	259047 4
Klinok Typ 12	259015 12
Podložka Typ 37	259031 37
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava pružín 10-dielne Typ 6	259044 6
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500