

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/07mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť stopky	10 mm
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	7 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	SDHCR/L 1010E07
Celková dĺžka L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500