

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Držiak ISO-kód	SDJCR/L 2525M11
Veľkosť stopky	25 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Podložka	269005 3
Dĺžka hlavy L ₁	21,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500