

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	PSSNR/L 3232P15
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Veľkosť doštičiek	15 mm
Podložka	259031 37
Skrutka klinku	259018 11
Súprava pružín	259044 6
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Klinok	259015 12
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1506..
Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 12	259015 12
Podložka Typ 37	259031 37
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500