

**CCMT 120404, Typ: CA4515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260202 CA4515
GTIN	
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	GK
Hlavné použitie	K
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 230 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA4515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie