

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 7
Skrutka klínku	259018 13
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Podložka	259031 38
Držiak ISO-kód	PSKNR/L 3232P19
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Klínok	259015 13
Veľkosť doštičiek	19 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Klinok Typ 13	259015 13
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Podložka Typ 38	259031 38
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 4	674242 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500