

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 2020K12
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava pružín	259044 2
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	29 mm
Klinok	259015 2
Podložka	259031 20
Skrutka klinku	259018 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Podložka Typ 20	259031 20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500