

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/08mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Trieda položky	21T

Technický opis

Klinok	259015 2
Veľkosť doštičiek	8 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Podložka	259031 40
Skrutka klinku	259018 2
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Súprava pružín	259044 2
Držiak ISO-kód	A32S PWLNR/L08
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	31 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Klinok Typ 2	259015 2
Podložka Typ 40	259031 40
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500