

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka klinku	259018 2
Podložka	259031 20
Klinok	259015 2
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 2525M12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Dĺžka hlavy L ₁	29 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 20	259031 20
Klinok Typ 2	259015 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500