

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/07mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260306 10/07
GTIN	4045197654861
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Veľkosť stopky	10 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	SDHCR/L 1010E07
Celková dĺžka L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500